


## KYLMÄKUTISTETTAVA SISÄPÄÄTE 3 x 1 x 50 - 95 mm<sup>2</sup> Al/Cu




### Tarvikeluettelo

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tyyppi</b>                   | <b>ECOLD TIS – 2468P/E-R</b>  |
| <b>Poikkipinta</b>              | <b>3 x 1 x 50 - 95 mm<sup>2</sup> Al/Cu</b>   |
| <b>Maksimi käyttöjännite Um</b> | <b>24 kV</b>  |
| <b>Nimellisjännite Uo/U</b>     | <b>12/20 kV</b>   |
| <b>Kuvaus</b>                   | Päätepakkaus XLPE-eristeisille, alumiini-muovilaminaatti kosketussuojalla varustetuille kolmijohdinkaapeleille AHXAMK-W |

| POS | MÄÄRÄ | SELITYS  |
|-----|-------|--|
| 1   | 3     | Kaapelikenkä, momenttiruuvi  |
| 2   | 3     | Pääterunko FAT 14/53, pituus 340 mm  |
| 3   | 3     | Laippa FPT 27/76   |
| 4   | 3     | Tiivistenauha Elcomastic 36, 20 mm x 1,5 m   |
| 5   | 3     | Kentänohjauskalvo Elcostress 87  |
| 6   | 1     | P.V.C. teippi Elcoplast 51, 15 mm x 10 m   |
| 7   | 3     | Maadoitusvanne ja kuparipunos 25 mm <sup>2</sup> , pituus 400 mm, kaapelikenkä Ø13 |
| 8   | 3     | Silikonirasva  |
| 9   | 6     | Puhdistusliina   |
| 10  | 3     | Hiomakangas  |
| 11  | 6     | Kiinnitysvanne   |
| 12  | 3     | Tiivistysmassa 15 g (pulttiaukkojen täyttämiseen)                                  |
| 13  | 2     | Suojakäsineet  |
| 14  | 1     | Asennusohje N° 965P/E  |

## KYLMÄKUTISTETTAVA SISÄPÄÄTE 3 x 1 x 120 - 240 mm<sup>2</sup> Al/Cu



### Tarvikeluettelo

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tyyppi</b>                   | <b>ECOLD TIS – 2468P/E-R</b>  |
| <b>Poikkipinta</b>              | <b>3 x 1 x 120 - 240 mm<sup>2</sup> Al/Cu</b>   |
| <b>Maksimi käyttöjännite Um</b> | <b>24 kV</b>  |
| <b>Nimellisjännite Uo/U</b>     | <b>12/20 kV</b>   |
| <b>Kuvaus</b>                   | Päätepakkaus XLPE-eristeisille, alumiini-muovilaminaatti kosketussuojalla varustetuille kolmijohdinkaapeleille AHXAMK-W |

| POS | MÄÄRÄ | SELITYS  |
|-----|-------|--|
| 1   | 3     | Kaapelikenkä, momenttiruuvi  |
| 2   | 3     | Pääterunko FAT 21/76, pituus 340 mm  |
| 3   | 3     | Laippa FPT 27/76   |
| 4   | 3     | Tiivistenauha Elcomastic 36, 20 mm x 1,5 m   |
| 5   | 3     | Kentänohjauskalvo Elcostress 87  |
| 6   | 1     | P.V.C. teippi Elcoplast 51, 15 mm x 10 m   |
| 7   | 3     | Maadoitusvanne ja kuparipunos 25 mm <sup>2</sup> , pituus 400 mm, kaapelikenkä Ø13 |
| 8   | 3     | Silikonirasva  |
| 9   | 6     | Puhdistusliina   |
| 10  | 3     | Hiomakangas  |
| 11  | 6     | Kiinnitysvanne   |
| 12  | 3     | Tiivistysmassa 15 g (pulttiaukkojen täyttämiseen)                                  |
| 13  | 2     | Suojakäsineet  |
| 14  | 1     | Asennusohje N° 965P/E  |