

## LÄMPÖKUTISTETTAVA KAAPELIJATKO 3 x 1 x 25 - 95 mm<sup>2</sup> Al/Cu



### Tarvikeluettelo

<b>Tyyppi</b>	<b>ELCOTERM GLS - 2485/Wcsf-R</b>
<b>Poikkipinta</b>	<b>3 x 1 x 25 - 95 mm<sup>2</sup> Al/Cu</b>
<b>Maksimi käyttöjännite Um</b>	<b>24 kV</b>
<b>Nimellisjännite Uo/U</b>	<b>12/20 kV</b>
<b>Kuvaus</b>	Jatkospakkaus XLPE-eristeisille, alumiini-muovilaminaatti kosketussuojalla varustetuille kolmijohdinkaapeleille AHXAMK-W

<b>POS</b>	<b>MÄÄRÄ</b>	<b>SELITYS</b>
1	3	Jatkoholkki, momenttiruuvi
2	3	Kentänohjausputki MCC 47/14, pituus 360 mm
3	3	Eristys- ja puolijohtava putki SGIS 80/20, pituus 400 mm
4	3	Ulkovaipan suojaputki MPS 20 68/22, pituus 750 mm
5	3	Kentänohjausnauha Elcomastic 85, pituus 1,5 m
6	3	Tiivistenauha Elcofil 62, pituus 0,5 m
7	3	Maadoituskuparipalmikko (putkimainen) 25 mm <sup>2</sup> , pituus= 700 mm
8	1	PVC teippi Elcoplast 51
9	6	Vakiovoimajousi
10	3	Kuorintanaru, pituus 2 m
11	3	Tiivistysmassa 15 g (jatkoholkin ruuviaukkoihin)
12	6	Puhdistusliina
13	6	Hiomakangas
14	1	Asennusohje N° 673/Wcfs

## LÄMPÖKUTISTETTAVA KAAPELIJATKO 3 x 1 x 95 - 240 mm<sup>2</sup> Al/Cu



### Tarvikeluettelo

<b>Tyyppi</b>	<b>ELCOTERM GLS - 2485/Wcsf-R</b>
<b>Poikkipinta</b>	<b>3 x 1 x 95 - 240 mm<sup>2</sup> Al/Cu</b>
<b>Maksimi käyttöjännite Um</b>	<b>24 kV</b>
<b>Nimellisjännite Uo/U</b>	<b>12/20 kV</b>
<b>Kuvaus</b>	Jatkospakkaus XLPE-eristeisille, alumiini-muovilaminaatti kosketussuojalla varustetuille kolmijohdinkaapeleille AHXAMK-W

<b>POS</b>	<b>MÄÄRÄ</b>	<b>SELITYS</b>
1	3	Jatkoholkki, momenttiruuvi
2	3	Kentänohjausputki MCC 47/14, pituus 420 mm
3	3	Eristys- ja puolijohtava putki SGIS 80/20, pituus 460 mm
4	3	Ulkovaipan suojaputki MPS 20 68/22, pituus 800 mm
5	3	Kentänohjausnauha Elcomastic 85, pituus 2 m
6	3	Tiivistenauha Elcofil 62, pituus 0,5 m
7	3	Maadoituskuparipalmikko (putkimainen) 25 mm <sup>2</sup> , pituus= 750 mm
8	1	PVC teippi Elcoplast 51
9	6	Vakiovoimajousi
10	3	Kuorintanaru, pituus 2 m
11	3	Tiivistysmassa 15 g (jatkoholkin ruuviaukkoihin)
12	6	Puhdistusliina
13	6	Hiomakangas
14	1	Asennusohje N° 673/Wcfs